

Zapirni čep QSPC10


Številka dela: 562243

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za zaprtje priključkov na ventilih ali pokravnih ploščah.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	0 ... 0,8 MPa 0 ... 8 bar 0 ... 116 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Masa izdelka	0,4 g
Način pritrditve	Pritrdilna igla
Pnevmatični priključek 1	Vložek 10 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, zapirni čep	POM
Material, O-tesnilo	NBR