


Priključni kabel VMPAL-KMSK-S-SD25-IP67-

Številka dela: 562394

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Električni priključek	Kabel z vtičem
Lastnost vodnika	Suitable for energy chains
Min. premer upogiba kabla	63 mm
Premer kabla	12,5 mm
Struktura kabla	25x0,34
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplasčenje kabla	TPE-U(PU)