

Povezovalni kabel NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Številka dela: 562473

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Ustreza standardu | EN 61076-2-101 ISO 20401 |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Masa izdelka | 165 g |
| Električni priključek | 4-polni / 2-žilni Kotna vtičnica / kabel M8x1 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 20,4 ... 26,4 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 3 A |
| Dolžina kabla | 10 m |
| Lastnost vodnika | Suitable for energy chains |
| Min. premer upogiba kabla | 35 mm |
| Premer kabla | 3,3 mm |
| Struktura kabla | 2x0,25 |
| Zaključki žic | Kabelski čeveljček |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Temperatura okolice | -10 ... 50 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| Material, oplasčenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Material, ohišje | TPE-U(PU) |
| Material, vtični kontakti | Med (medenina) pozlačen |
| Material, izolirni ovoj | PVC |