


Mejno stikalo SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE

Številka dela: 562516

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za T-utor
Dovoljenje	RCM Mark
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Princip merjenja	magnetni Reed
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Izhod stikala	z bipolarnim kontaktom
Stikalni element	Vklopni kontakt
Maks. izhodni tok	100 mA
Maks. preklopna moč AC	3 VA
Maks. preklopna moč DC	3 W
Kratkostična odpornost	ne
Odpornost na preobremenitve	ni na voljo
Območje obratovalne napetosti AC	10 ... 30 V
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Električni priključek 1, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 1, število polov/žic	2
Smer izhoda priključka	vzdolž
Pogoji preskušanja voda	Pogoji preskušanja na zahtevo
Dolžina kabla	1 m
Lastnost vodnika	Standarden
Material, oplaščenje kabla	PVC
Način pritrditve	fiksno privit vstavljen od zgoraj v utor
Masa izdelka	14,8 g
Material, ohišje	PA
Prikaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP67