


# Aksialni sklop EAMM-A-P6-38A-42A

Številka dela: 562644

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

| Značilnost                   | Vrednost       |
|------------------------------|----------------|
| Položaj vgradnje             | poljuben       |
| LABS (PWIS) skladnost        | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja     | -25 ... 60 °C  |
| Relativna vlažnost zraka     | 0 - 95 %       |
| Vrsta zaščite                | IP40           |
| Temperatura okolice          | -10 ... 60 °C  |
| Prenosni vrtilni moment      | 3,5 Nm         |
| Masa izdelka                 | 160 g          |
| Koda vmesnika aktuatorja     | P6-38A         |
| Koda vmesnika, motor in      | 42A            |
| Koda vmesnika ohišja sklopke | 38A.2          |
| Opomba o materialu           | Ustreza RoHS   |