


Prirobnica motorja EAMF-A-28D-28M

Številka dela: 562664

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	18 g
Koda vmesnika, motor in	28M
Koda vmesnika ohišja sklopke	28D
Opomba o materialu	Ustreza RoHS