

Sklopka EAMC-16-20-3-5

Številka dela: 562672

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	3 mm
Premer držala 2	5 mm
Velikost	16
Imenska dolžina	20 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	10.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	0,28 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	8 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS