



Osnovni ventil

VOFD-LT-M32-MN-FG14-F10

Številka dela: 562883

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 zaprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	51 mm
Normalni imenski pretok	450 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	neposredno krmiljen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Imenska velikost	5 mm
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	brez
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	ni reverzibilen
Safety Integrity Level (SIL)	bis SIL 3 High Demand mode do SIL 3 Low Demand način
Primeren za vakuum	da
Pretok Kv napajanja	0,36 m ³ /h
Pretok Kv odzračitve	0,36 m ³ /h
Čas preklopa izključen	9 ms
Čas preklopa vključen	45 ms
Trajanje vklopa	100%
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-]
Razširjena temperatura okolice	-25 - 60 °C Low Demand mode
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	560 g
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4 NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Pnevmatični priključek 4	NAMUR priključna shema
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Aluminij Trdo emajlirano