


# Magnetna tuljava VACC-S13-18-A1-1U

Številka dela: 562890

FESTO

za sistem tuljave F19, priključna shema oblika A, po EN 175 301, 24 V DC in AC.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način vklopa	električni
Položaj vgradnje	poljuben
Prikazovalnik položaja vklopa	ne
Trajanje vklopa	100 %
Razred izolacijskega materiala	H
Karakteristika tuljave	24 V DC: 2,1 W 24 V AC: 50/60 Hz, moč 2,1 VA
Dopustna nihanja napajanja	-15 % / +10 %
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	210 g
Električni priključek	Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 Vtič po EN 175301-803
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, magnetna tuljava	PA UP