


# Magnetna tuljava VACC-S18-35-A1-1

Številka dela: 562906

FESTO

za sistem tuljave F10, priključna shema oblika A, po EN 175 301, 24 V DC.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Način vklopa                         | električni  |
| Položaj vgradnje                     | poljuben  |
| Prikazovalnik položaja vklopa        | ne  |
| Trajanje vklopa                      | 100 %   |
| Razred izolacijskega materiala       | H   |
| Karakteristika tuljave               | 24 V DC: 3,5 W  |
| Dopustna nihanja napajanja           | -15 % / +10 %   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev                                     |
| LABS (PWIS) skladnost                | VDMA24364 cona III  |
| Vrsta zaščite                        | IP65  |
| Temperatura okolice                  | -20 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                         | 530 g   |
| Električni priključek                | Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5<br>Vtič<br>po EN 175301-803 |
| Opomba o materialu                   | Ustreza RoHS  |
| Material, magnetna tuljava           | PA<br>Jeklo   |