



# Zasučni pogon DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-FW

Številka dela: 563353  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za zaznavanje položaja, z nastavljivim dušenjem v končnih legah in zobniški reduktor z izenačevanjem zračnosti. Priključek za stisnjen zrak desno.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	16
Območje nastavljanja zasučnega kota, obojestransko	-20 /+ 6 deg
Zasučni kot	180 deg
Dušenje	Pnevmatično dušenje, nastavljivo
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	zobata letev/pastorek
Maks. število vmesnih položajev	1
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar	3 Hz
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Teoretični vrtilni moment pri 6 bar	1,6 Nm
Dopusten masni vztrajnostni moment	0,0005 kgm <sup>2</sup>
Način pritrditve	po izbiri: s skošnjo izvrtino z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	M5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu pogonske gredi	jeklo za poboljšanje
Informacije o materialu pokrova	Aluminij
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Aluminij