



Dušilna plošča VABF-S7-F1B1P2-F

Številka dela: 563395

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Napajanje s krmilnim zrakom	zunanji notranji
Obratovalni tlak MPa	0 ... 1,2 MPa
Obratovalni tlak	0 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Vrsta zaščite	IP65
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino
Priključek krmilnega zraka 12	G1/4
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	Prirobnica 1/4 NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 3	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna plošča	Aluminij, prevlečen z ematalom
Material, tesnilo	NBR