


Adapter NPFV-AF-G14-G14-MF

Številka dela: 563398

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	6 mm
Obratovalni tlak MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Obratovalni tlak	2 ... 8 bar
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, adapter	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo	NBR