


Filter-regulator MS9-LFR-NG-D6-EUM-AG-PSI-AS

Številka dela: 564122

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	9
Serija	MS
Varovanje vklopa	z priborom, možnost zaklepanja
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Stopnja filtriranja	40 µm
Izpust kondenzata	vrtljiv ročno
Konstruktivska zgradba	predkrmiljen filter-membranski regulator tlaka
Maks. količina kondenzata	220 ml
Regulator	Izstopni tlak konstanten s kompenzacijo predtlaka s sekundarno odzračitvijo s povratnim tokom
Prikaz tlaka	z manometrom
Obratovalni tlak	0,8 ... 20 bar
Območje regulacije tlaka	0,3 ... 7 bar
Maks. tlačna histereza	0,3 bar
Delovni medij	Razred kakovosti zraka 5:7:- po DIN ISO 8573-1
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura skladiščenja	-10 ... 60 °C
Stopnja čistosti zraka na izhodu	5.7.- po DIN ISO 8573-1
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.400 g
Način pritrditve	po izbiri: s priborom Vgradnja voda
Informacija o materialu, pokrov	Ojačan PA
Informacija o materialu, vrtilna plošča	POM
Informacija o materialu, nosilec filtra	POM
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu priključne plošče	Tlačno liti aluminij
Informacija o materialu pritrdilnega kotnika	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu filtra	PE
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij
Informacija o materialu povezovalnika modulov	Tlačno liti aluminij
Informacije o materialu membrane	NBR
Informacije o materialu lončka	Aluminijeva litina za kovanje
Informacija o materialu - tesnilo skodelice	NBR
Informacije o materialu kontrolnega okenca	PA
Informacija o materialu, ločevalni disk	POM
Informacija o materialu, dročnik ventila	Aluminijeva litina za kovanje NBR POM