

# Filter-regulator MS9-LFR-NG-D7-EUM-AG-PSI-AS

Številka dela: 564130

FESTO

Maksimalni izstopni tlak 12 barov, filter 40 µm, z manometrom, z zaklenljivo glavo regulatorja, kovinski lonček, ročni izpust kondenzata, smer toka od leve proti desni.



## Podatkovni list

| Značilnost                                    | Vrednost   |
|---|--|
| Serija  | MS   |
| Varovanje vklopa                              | z priborom, možnost zaklepanja   |
| Položaj vgradnje                              | pravokoten +/- 5°  |
| Stopnja filtriranja                           | 40 µm  |
| Izpust kondenzata                             | vrtljiv ročno  |
| Konstruktivna zgradba                         | predkrmiljen filter-membranski regulator tlaka   |
| Maks. količina kondenzata                     | 220 ml   |
| Regulator                                     | Izstopni tlak konstanten<br>s kompenzacijo predtlaka<br>s sekundarno odzračitvijo<br>s povratnim tokom |
| Prikaz tlaka                                  | z manometrom   |
| Obratovalni tlak                              | 0,8 ... 20 bar   |
| Območje regulacije tlaka                      | 0,3 ... 12 bar   |
| Maks. tlačna histereza                        | 0,3 bar  |
| Delovni medij                                 | Razred kakovosti zraka 5:7:- po DIN ISO 8573-1   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK          | 2  |
| Temperatura skladiščenja                      | -10 ... 60 °C  |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu              | 5.7.- po DIN ISO 8573-1  |
| Temperatura medija                            | -10 ... 60 °C  |
| Temperatura okolice                           | -10 ... 60 °C  |
| Masa izdelka                                  | 2.400 g  |
| Način pritrditve                              | po izbiri:<br>s priborom<br>Vgradnja voda  |
| Informacija o materialu, pokrov               | Ojačan PA  |
| Informacija o materialu, vrtilna plošča       | POM  |
| Informacija o materialu, nosilec filtra       | POM  |
| Opomba o materialu                            | Ustreza RoHS   |
| Informacije o materialu priključne plošče     | Tlačno liti aluminij   |
| Informacija o materialu pritrilnega kotnika   | Tlačno liti aluminij   |
| Informacije o materialu filtra                | PE   |
| Informacije o materialu ohišja                | Tlačno liti aluminij   |
| Informacija o materialu povezovalnika modulov | Tlačno liti aluminij   |
| Informacije o materialu membrane              | NBR  |
| Informacije o materialu lončka                | Aluminijeva litina za kovanje  |
| Informacija o materialu - tesnilo skodelice   | NBR  |
| Informacije o materialu kontrolnega okenca    | PA   |
| Informacija o materialu, ločevalni disk       | POM  |
| Informacija o materialu, dročnik ventila      | Aluminijeva litina za kovanje<br>NBR<br>POM  |