

X-vtična vez

QBX-1/4T-U

Številka dela: 564780

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 0,197 " |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Oblika | X-oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | 0,095 ... 1 MPa 0,95 ... 10 bar 13,775 ... 145 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura okolice | 0 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 0,381 oz |
| Pnevmatični priključek 1 | za cevi z zunanjim premerom 1/4" |
| Pnevmatični priključek 2 | za cevi z zunanjim premerom 1/4" |
| Temperatura okolice Fahrenheit | 32 ... 140 °F |
| Barva sprostitvenega obroča | siva |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | PBT |
| Material, sprostitveni obroč | POM |
| Material, tesnilo cevi | NBR |
| Material, segment cevne spojke | visokolegirano jeklo, nerjavno |