


Izločevalnik vode MS6-LWS-1/4-U-V

Številka dela: 564868

FESTO

Odvod kondenzata s samodejnim ventilom za izpusta kondenzata.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Centrifugalni ločevalnik
Maks. količina kondenzata	38 ml
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Stopnja izločanja kondenzata	99 %
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	2.400 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:~] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:7:4]
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	820 g
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje
Material, kontrolno okence	PA