


Izločevalnik vode MS6N-LWS-1/4-U-V

Številka dela: 564871

FESTO

Odvod kondenzata s samodejnim ventilom za izpusta kondenzata.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Velikost | 6 |
| Serija | MS |
| Položaj vgradnje | pravokoten +/- 5° |
| Izpust kondenzata | popolnoma avtomatično |
| Konstruktivna zgradba | Centrifugalni ločevalnik |
| Maks. količina kondenzata | 38 ml |
| Zaščita lončka | integriran kot kovinski lonček |
| Stopnja izločanja kondenzata | 99 % |
| Obratovalni tlak | 2 ... 12 bar |
| Normalni imenski pretok | 2.400 l/min |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Stopnja čistosti zraka na izhodu | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:7:4] |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Masa izdelka | 820 g |
| Način pritrditve | Vgradnja voda s priborom po izbiri: |
| Pnevmatični priključek 1 | 1/4 NPT |
| Pnevmatični priključek 2 | 1/4 NPT |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, tesnilo | NBR |
| Material, ohišje | Tlačno liti aluminij |
| Material, lonček | Aluminijeva litina za kovanje |
| Material, kontrolno okence | PA |