

Izločevalnik vode MS6N-LWS


Številka dela: 564898

FESTO

Odvod kondenzata s samodejnim ventilom za izpusta kondenzata.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Velikost	6
Serija	MS
Položaj vgradnje	pravokoten +/- 5°
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Konstruktivna zgradba	Centrifugalni ločevalnik
Maks. količina kondenzata	38 ml
Zaščita lončka	integriran kot kovinski lonček
Stopnja izločanja kondenzata	99 %
Obratovalni tlak	0,8 ... 16 bar
Normalni imenski pretok	2.400 ... 3.800 l/min
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-] Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Inertni plini
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom po izbiri:
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Tlačno liti aluminij
Material, lonček	Aluminijeva litina za kovanje
Material, kontrolno okence	PA