

# Sklopka

## EAMC-30-32-10-11

Številka dela: 565008

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	10 mm
Premer držala 2	11 mm
Velikost	30
Imenska dolžina	32 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Temperatura okolice	-25 ... 60 °C
Masni vztrajnostni moment	5,87 kgmm <sup>2</sup>
Prenosni vrtilni moment	12,5 Nm
Masa izdelka	48 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS