


Priključni kabel NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39

Številka dela: 565289

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Način pritrditve	4-40UNC
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	389 g
Električni priključek	44-polni Priključnica Sub-D
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	0,86 A
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Min. premer upogiba kabla	95 mm
Premer kabla	9,6 mm
Toleranca premera kabla	$\pm 0,5$ mm
Struktura kabla	40x0,14
Vrsta zaščite	IP65 IP67 v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, opláščenje kabla	PVC
Material, ohišje	PBT
Material, vtični kontakti	Bron pozlačen