


# Vtično navojni priključek CRQS-1/8-5/32-U

Številka dela: 565318  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Standarden
Imenska velikost	0,118 "
Položaj vgradnje	poljuben
Oblika	Ravna oblika
Enota pakiranja	1
Konstruktivna zgradba	Princip potisni/povleci
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,095 ... 1,4 MPa -0,95 ... 14 bar -13,775 ... 203 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Maks. pritezni moment	8,851 ft-lbf
Masa izdelka	0,342 oz
Uporabni vodi	PFAN
Način pritrditve	Zunanji šestrob 15/32
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj 1/8 NPTF
Pnevmatični priključek 2	za cevi z zunanjim premerom 5/32"
Temperatura okolice Fahrenheit	-4 ... 302 °F
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, sprostivni obroč	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo cevi	FPM
Material, segment cevne spojke	visokolegirano jeklo, nerjavno