


Kabel motorja NEBM-S1G9-E-2.5-N-S1G9

Številka dela: 565369

FESTO

za povezavo motorja in krmilnika končne lege CMFL.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Stopnja umazanije	3
Vrsta zaščite	v montiranem stanju IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-40 ... 90 °C
Temperatura okolice	-50 ... 90 °C
Min. premer upogiba kabla	65 mm
Struktura kabla	2x0,5 mm ² +3x(2x0,14 mm ²)D +1x0,14mm ² zaslonjen
Dolžina kabla	2,5 m
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)