


Priključni blok CPX-P-AB-4XM12-4POL-8DE-N-IS

Številka dela: 565705

FESTO

Priključek M12, za samovarne module.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	(vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 70 mm
Način pritrditve	na povezovalni blok CPX-M-GE..
Masa izdelka	120 g
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po Ex-zaščitni smernici EU (ATEX)
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za EX
ATEX kategorija plin	II (1) G
ATEX kategorija prah	II (1) D
Certificiranje Ex-zaščite izven EU	EPL Da (BR) EPL Da (IEC-EX) EPL Dc[Da] (GB) EPL Ga (BR) EPL Ga (IEC-EX) EPL Gc[Ga] (GB)
EX vrsta zaščite vžiga, plin	[Ex ia Ga] IIC
EX vrsta zaščite vžiga, prah	[Ex ia Da] IIIC
Temperatura EX odporne okolice	-5 °C ≤ Ta ≤ +50 °C
Certifikat izdajnega oddelka	DNV 15.0192 X IECEx ZLM 12.0007 X ZELM 12 ATEX 0500 X
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA
Električni priključek	4-polni 4x vtičnica A-kodiran M12x1 okrogel vtični priključek
Število vhodov	8