

Priključna letev VABM-L1-10AS-M5-8

Številka dela: 566528

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzija rastra	10,5 mm
Maks. število ventilskih mest	16
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Dovoljenje	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Maks. pritezni moment montaže na H-letev	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pritrditev ventila	0,45 Nm
Maks. pritezni moment stenske montaže	3 Nm
Masa izdelka	74 g
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 3	M5
Pnevmatični priključek 5	M5
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, priključna letev	Aluminijeva litina za kovanje