


Vtičnica s kablom

NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

Številka dela: 566655

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	7 g
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Priključnica
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Priključna shema H
Električni priključek 1, število polov/žic	3
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	2
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	Zaskočno zaklepanje
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	2x posamezna žila
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	2
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	2
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 60 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Dolžina kabla	1 m
Lastnost vodnika	Standarden
Premer kabla	1,3 mm
Struktura kabla	2x0,14
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Zaključki žic	topo odrezan
Vrsta zaščite	IP40
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM
Barva ohišja	črna
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina pokositren
Material, izolirni ovoj	PVC