


Vtičnica s kablom NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

Številka dela: 566668

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Oznaka vodnika | brez nosilca napisne ploščice |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Masa izdelka | 35 g |
| Električni priključek 1, funkcija | Stran field naprave |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, odvod kabla | Raven |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Priključna shema S |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 2 |
| Električni priključek 1, zasedeni poli/žice | 2 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Zaskočno zaklepanje |
| Električni priključek 2, funkcija | Stran krmilnika |
| Električni priključek 2, vrsta priključka | Kabel |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | prost konec |
| Električni priključek 2, število polov/žic | 2 |
| Električni priključek 2, zasedeni poli/žice | 2 |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 60 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 3 A |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Lastnost vodnika | Za statične aplikacije |
| Premer kabla | 3,4 mm |
| Struktura kabla | 2x0,14 |
| Imenski presek vodnika | 0,14 mm ² |
| Zaključki žic | odstranjeno oplasčenje topo odrezan |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Opomba k stopnji zaščite | v montiranem stanju |
| Temperatura okolice | -5 ... 60 °C |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po RoHS direktivi EU |
| UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti) | v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, oplasčenje kabla | TPE-U(PUR) |
| Barva oplasčenja kabla | siva |
| Material, ohišje | POM |
| Barva ohišja | črna |
| Material, vtični kontakti | Bakrena zlitina pokositren |
| Material, izolirni ovoj | PVC |