


Električna priključna plošča VAVE-L1-1VH2-LP

Številka dela: 566714

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zaščita pred zamenjavo polov	bipolaren
Dodatne funkcije	Odpravljanje iskrenja
Prikaz stanja signala	LED
Imenska delovna napetost DC	24 V 12 V
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Stopnja umazanije	3
Razširjena temperatura okolice	-5 - 60 °C
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	1,5 g
Električni priključek	2-polni Priključnica
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Zaponka
Barva ohišja	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA