


ASI-modul CESA-GW-AS-PB

Številka dela: 567032
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2021. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	75 mm x 120 mm x 83 mm
Krmilni elementi	4 tipke
Prikazi statusa	LCD displej Rumena LED načrtovalni način Zelena LED AS-I obratovanje normalno Zelena LED AS-I napetost OK Zelena LED PROFIBUS strežnik Zelena LED programiranje odjemalca Zelena LED napetost ON Rdeča LED konfiguracijska napaka
Obratovalna napetost	AS-i napetost 30 V DC
Poraba toka	200 mA iz AS-i vezja
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Temperatura skladiščenja	-25 ... 85 °C
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	0 ... 55 °C
Preskus neobčutljivosti na soke	po EN 61131-2
Preskus neobčutljivosti na vibracije	po EN 61131-2
Masa izdelka	460 g
Fieldbus vmesnik, hitrost prenosa	9,6 kBit/s do 12 MBit/s
Fieldbus vmesnik, priključna tehnika	Vtičnica Sub-D 9-polni
Fieldbus vmesnik	PROFIBUS po DIN 19245 Del 3
Programirni/diagnostični vmesnik	Serijski vmesnik RS 232
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno