


Merilni modul CPX-CMIX-M1-1

Številka dela: 567417

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dimenzije Š x D x V	50 mm x 107 mm x 55 mm
Diagnoza	Kanalno in modulno orientirana diagnostika
Kratkostična odpornost	da
Diagnoza, specifična za napravo	Spodnja napetost modula Spodnja napetost merilnega sistema preko lokalnega 7 segmentnega displeja
Maks. število modulov	9
Prikaz	Sedemsegmentni prikaz
Prikazi statusa	LED rumena = PL(moč bremena) LED rdeča = napaka
Območje obratovalne napetosti DC	18 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Premostitev izpada omrežja	10 ms
Poraba toka pri imenski obratovalni napetosti	80 mA
Dovoljenje	C-Tick
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 70 °C
Relativna vlažnost zraka	5 - 95 % ne kondenzira
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	140 g
Osi na vod	1
Število osnih vodov	1
Maks. dolžina voda	30 m
Električni priključek krmilnega vmesnika	Priključnica M9 5-polni
Krmilniški vmesnik	Digitalen CAN-Bus s Festo protokolom
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Ojačan PA