


Cev iz umetne mase PLN-U

Številka dela: 567449

FESTO

Upoštevajte prosim minimalno količino naročanja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Splošni podatkovni list – posamezne vrednosti so odvisne od konfiguracije.

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/8
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-22 ... 178 °F
Barva	modra rjava rumena zelena naravno rdeča črna srebrna bela
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE