

Standardni valj


DNC-100-50-PPV-A-C180

Številka dela: 567927
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Cev valja zasukana za 180 stopinj, T-utori na strani priključkov za stisnjen zrak.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2016. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	50 mm
Premer bata	100 mm
Navoj batnice	M20x1,5
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 15552
Konec batnice	Zunanji navoj
Konstruktivna zgradba	Bat Batnica Profilna cev
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Variante	batnica na eni strani
Obratovalni tlak	0,6 ... 12 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Udarne energija v končnih legah	1,2 J
Dolžina dušenja	32 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	4.418 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	4.712 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	1.544 g
Dodatek mase na 10 mm giba	115 g
Osnovna masa za 0 mm giba	4.653 g
Dodatek mase na 10 mm giba	38 g
Način pritrditve	z notranjim navojem s priborom
Pnevmatični priključek	G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu pokrova	Tlačno liti aluminij prevlečen
Informacije o materialu tesnil	TPE-U(PU)
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo
Informacije o materialu cevi valja	Aluminijeva litina za kovanje gladko eloksiran