

Cev iz umetne mase PEN-5/8-SW-150-CB

Številka dela: 569887

FESTO

zunanje kalibrirana, za QS-vtične priključke, polietilen (ni dovoljena pri izdelavi živil).



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	5/8
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,41 ft
Min. polmer krivljenja	0,196 ft
Lastnosti cevi	primerno za energetske verige za uporabo z večjim številom taktov
Pogoji testiranja cevi	Primernost za energetske verige: >5 milijonov ciklov po FN 942021
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 145 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com
Temperatura okolice	-22 ... 140 °F
Masa izdelka glede na dolžino	1,158 oz/ft
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 5/8"
Barva	črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Material, cev	PE