

Cev iz umetne mase PLN-3/8-NT-150-CB

Številka dela: 569901

FESTO

z visoko odpornostjo proti kemikalijam in hidrolizi.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zunanji premer, cole | 3/8 |
| Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok | 0,187 ft |
| Min. polmer krivljenja | 0,115 ft |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -14,4 ... 203 Psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Neoporečnost za živila | Glej razširjene informacije o materialu |
| Temperatura okolice | -22 ... 176 °F |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,403 oz/ft |
| Pnevmatični priključek | za vtični priključek z zunanjim premerom 3/8" |
| Barva | naravno |
| Trdota v Shore | D 52 +/-3 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | PE |