

Cev iz umetne mase PLN-1/4-SW-150-CB

Številka dela: 569907

FESTO

z visoko odpornostjo proti kemikalijam in hidrolizi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer, cole	1/4
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	0,105 ft
Min. polmer krivljenja	0,039 ft
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-14,4 ... 203 Psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Voda, skladna z izjavo proizvajalca na www.festo.com
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-22 ... 176 °F
Masa izdelka glede na dolžino	0,18 oz/ft
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 1/4"
Barva	Črna
Trdota v Shore	D 52 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE