

# Cev iz umetne mase PLN-1/4-BL-150-CB

Številka dela: 569915

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø v palcih	1/4
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	0,105 Čevelj
Najmanjši polmer upogibanja	0,039 Čevelj
Od temperature odvisen delovni tlak	-14,4 psi...203 psi
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda v skladu z izjavo proizvajalca na naslovu <a href="http://www.festo.com">www.festo.com</a> .
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-22 °F...176 °F
Teža izdelka glede na dolžino	oz/ft
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim Ø 1/4" "
Barva	modra
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE