

Modul meh EADB-V1-63-S401-500

Številka dela: 570275

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|--|
| Zunanji premer | 93 mm |
| Velikost | 63 |
| Območje giba | 401 ... 500 mm |
| Podaljšanje batnice | 117 mm |
| Oblika | okrogel |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivna zgradba | Sklop meha z združenim izpuhom |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 |
| Odpornost na medije | Prah Odrezki Olja Masti Bencin |
| Vrsta zaščite | IP65 po IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -10 ... 80 °C |
| Premikajoče se mase | 287 g |
| Masa izdelka | 397 g |
| Način pritrditve | zdrsen z navojnim zatičem |
| Pnevmatični priključek | G1/4 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Informacija o materialu: adapterske komponente | Aluminijeva litina za kovanje eloksiran |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Informacija o materialu: meh | NBR |
| Informacija o materialu navojnega zatiča | visokolegirano jeklo, nerjavno |