

Cev iz umetne mase

PAN-MF-14X2-SW

Številka dela: 570362

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	14 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	75 mm
Notranji premer	10 mm
Min. polmer krivljenja	50 mm
Ustreza standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 2,2 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 22 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 319 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno olje
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-60 ... 100 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,077 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 14 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 65 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12