

## Cev iz umetne mase

### PAN-14X2-SI

Številka dela: 570392

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	14 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	80 mm
Notranji premer	10 mm
Min. polmer krivljenja	50 mm
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,7 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 17 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 246,5 psi
Dovoljenje	TÜV
Morska klasifikacija	glej certifikat
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,077 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 14 mm
Barva	srebrna
Trdota v Shore	D 55 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	TPE-A