

Cev iz umetne mase

PLN-14X2-SW

Številka dela: 570423

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	14 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	80 mm
Notranji premer	10 mm
Min. polmer krivljenja	40 mm
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 1,4 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 14 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 203 psi
Opozorilo o obratovalnem tlaku	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Dovoljenje	TÜV
Certifikat izdajnega oddelka	B 013277 0506 00
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Stopnja čistega prostora	Ta izdelek je statičen predmet, ustvarjanje aktivnih delcev ob pravilni uporabi ni mogoče. Pred uporabo v čisti sobi očistite izdelek in zagotovite pravilno namestitev.
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,07 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 14 mm
Barva	črna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	PE