

L vtično navojni priključek NPQM-L-G38-Q14-P10

Številka dela: 570460

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | Standarden |
| Imenska velikost | 11 mm |
| Vrsta tesnila na navojnem zatiču | Tesnilni obroč |
| Oblika | L-oblika |
| Enota pakiranja | 10 |
| Konstruktivna zgradba | Princip potisni/povleci |
| Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja | -0,095 ... 1,6 MPa -0,95 ... 16 bar -13,775 ... 232 psi |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 1 - nizka korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura okolice | -20 ... 70 °C |
| Imenski pritezni moment | 9 Nm |
| Toleranca imenskega priteznega momenta | ± 20 % |
| Masa izdelka | 61,6 g |
| Način pritrditve | Zunanji šestkotnik SW20 |
| Pnevmatični priključek 1 | Zunanji navoj G3/8 |
| Pnevmatični priključek 2 | za cev z zunanjim premerom 14 mm |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, ohišje | Medenina, nikljana |
| Material, tesnilo cevi | NBR |