

# Vodilni valj

## DFM-N-25-30-B-P-A-GF

Številka dela: 570572  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Z integriranimi vodili.

Končno stikalo tip SMTSO-8E je možno uporabiti pri tem izdelku pri dolžinah od 20 do 40 mm samo takrat, ko je ustrezen pritrdilni sklop tipa SMB-8E montiran na zunanji strani.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

| Značilnost  | Vrednost   |
|---|--|
| Gib   | 30 mm  |
| Premer bata   | 25 mm  |
| Način delovanja pogonske enote                            | Jarem  |
| Dušenje   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Položaj vgradnje  | poljuben   |
| Vodilo  | Drсно vodilo   |
| Konstruktivska zgradba                                    | Vodilo   |
| Zaznavanje položaja                                       | za približevalna stikala   |
| Obratovalni tlak  | 2 ... 10 bar   |
| Način delovanja   | dvosmerni  |
| Delovni medij   | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij                 | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK                      | 2 - zmerna korozivna obremenitev                                   |
| Temperatura okolice                                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib | 247 N  |
| Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej   | 295 N  |
| Alternativni priključki                                   | glej risbo izdelka   |
| Pnevmatični priključek                                    | 1/8 NPT  |
| Opomba o materialu  | Ustreza RoHS   |
| Material, pokrov  | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, tesnilo   | NBR  |
| Material, ohišje  | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Material, batnica   | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |