


Vtični priključek NECU-FCG40-K

Številka dela: 570895

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---------------------------------|
| Ustreza standardu | EN 60603-13 |
| Pogostost priključevanja | 50 |
| Kabelski odvod | Raven |
| Masa izdelka | 5 g |
| Električni priključek 1, oblika | oglat |
| Električni priključek 1, vrsta priključka | Priključnica |
| Električni priključek 1, priključna tehnika | Priključna shema FC |
| Električni priključek 1, število polov/žic | 40 |
| Električni priključek 1, vrsta pritrditve | Zaskočno zaklepanje |
| Električni priključek 2, priključna tehnika | Rezalna sponka |
| Območje obratovalne napetosti DC | 0 ... 30 V |
| Tokovna obremenitev pri 40°C | 1,5 A |
| Imenski presek vodnika | 0,13 mm ² |
| Imenski presek vodnika (AWG) | AWG26 |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -5 ... 50 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 0 - brez korozijske obremenitve |
| Material, ohišje | Ojačan PBT |
| Material, vtični kontakti | Bron pozlačen |