


Vtič
NECU-S-ECG4-HX-Q3
Številka dela: 570922

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Pogostost priključevanja	1
Način pritrditve	se zaskoči
Električni priključek	4-polni Vtič raven / rezalna sponka štirobna oblika
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	3 A
Odpornost na nihanje napetosti	0,8 kV
Dopusten premer posamezne žice	≥ 0,07 mm
Dopusten premer žice	0,8 ... 1 mm
Presek priključka	0,14 mm ²
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	2
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	PBT PC
Material, vtični kontakti	pozlačen
Dopustna izolacija žic	PP PVC TPE-E