


Adapter VAVE-C8-1R8

Številka dela: 571686

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

[Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.](#)

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikaz stanja signala	LED
Imenska delovna napetost DC	24 V
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Položaj vgradnje	poljuben
Pritezni moment	0,25 Nm
Masa izdelka	3,5 g
Električni priključek	3-polni/2-polni M8 / - Vtič / vtičnica
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	PA
Material, vtični kontakti	Bron