

## Cev iz umetne mase

### PAN-M-4X0,75-GN

Številka dela: 572084

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	15 mm
Notranji premer	2,5 mm
Min. polmer krivljenja	10 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 42 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-60 ... 100 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,008 kg/m
Barva	zelena
Trdota v Shore	D 65 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	Poliamid 12