

Cev iz umetne mase

PAN-M-12X1,5-NT

Številka dela: 572090

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	70 mm
Notranji premer	9 mm
Min. polmer krivljenja	50 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 26 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura okolice	-60 ... 100 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,051 kg/m
Barva	naravno
Trdota v Shore	D 65 +/-3
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	Poliamid 12