

# Cev iz umetne mase PAN-MF-4X0,75-SW-500

Številka dela: 572091

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	4 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	15 mm
Notranji premer	2,5 mm
Min. polmer krivljenja	10 mm
Ustreza standardu	DIN 73378-PA12-PHL
Lastnosti cevi	Suitable for energy chains
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-0,095 ... 3,1 MPa
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 31 bar
Temperaturno odvisen obratovalni tlak	-13,775 ... 449,5 psi
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] Mineralno olje
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-60 ... 100 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,008 kg/m
Pnevmatični priključek	za vtični priključek z zunanjim premerom 4 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	D 65 +/-3
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Poliamid 12