

Adapter VMPAL-FSP-G1/4

Številka dela: 572381

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Enota pakiranja	10
Obratovalni tlak MPa	-0,09 ... 1 MPa
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar -13,05 ... 145 psi
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	63 g
Pnevmatični priključek 1	Vložek 20 mm
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje