

# Fiksna dušilka-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7

Številka dela: 572543

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	3,5 ... 115 l/min
Obratovalni tlak	-0,9 ... 10 bar
Temperatura okolice	-5 ... 60 °C
Imenska velikost	0,3 ... 1,7 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura skladiščenja	-20 ... 40 °C
Temperatura medija	-5 ... 60 °C
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, držalo	POM
Material, votel vijak	Aluminijeva litina za kovanje